

**Garant****Mini držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d: 12/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Razred artikla	21V

**Opis****Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavna zamjena reznih pločica.

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 10
Veličina pločice	06 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	12 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15,6 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Pritezni vijak tip 10	279815 10
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500