

Garant**Mini držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d: 12/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Razred artikla	21V

Opis**Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavna zamjena reznih pločica.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	12 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 11
Veličina pločice	08 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Stezna visina L ₂	15,6 mm
Seriya	Mini
Ø drške D _s	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 11	279815 11
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500