

HOLEX**Unutarnji kutni tokarski nož desni slično DIN 4954, HSS E, Ø drške: 8Rmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296400 8R
GTIN	4045197189240
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

HSS/E – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

Tehnički opis

za provrte od Ø	18 mm
Ø drške	8 mm
Ukupna duljina	140 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto