

Garant

Mini izmjenjiva rezna pločica za tokarenje unutarnjih navoja desna, HB720, korak: 2mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270140 2
GTIN	4045197560568
Razred artikla	21I

Tehnički opis

nagib	2 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L_3	6,47 mm
Broj krugova	7 - 12
Udaljenost vrhova navoja i čela Y	1,1 mm
Kut nagiba	2,5 stupanj
Minimalna dostava h_{min}	1,15 mm
Debljina ploče T	4,2 mm
Veličina ploče $\varnothing d$	8 mm
Vrsta navoja	M/MF
Vrsta	HB720
Kut profila navoja vijka	60 stupanj

Standard	DIN 13
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		