

**HOLEX****Unutarnji kutni tokarski nož desni slično DIN 4954, HSS E, Ø drške: 12Rmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296400 12R
GTIN	4045197189264
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

**Upotreba:**

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

**HSS/E** – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

**Tehnički opis**

za provrte od Ø	22 mm
Ø drške	12 mm
Ukupna duljina	180 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto