


Garant

Mini izmjenjiva rezna pločica za unutarnje ubodno tokarenje desna, HB720, Ø D_{min} / w: 8/2,0mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270090 8/2,0
GTIN	4045197560223
Razred artikla	211

Tehnički opis

Udaljenost između vrhova i sredine L ₃	4,8 mm
Veličina ploče Ø d	6 mm
Posmak f	0,02 - 0,03 mm/okr
maksimalna dubina reza t _{maks}	1 mm
Minimalni Ø D _{min}	8 mm
Širina utora w	2 mm
Debljina ploče T	3,6 mm
Serijska	Mini
Vrsta	HB720
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		