

HOLEX**Tokarski nož desni slično DIN 4953 (ISO 2), P20/K25, kvadratna drška: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296125 20
GTIN	4045197518439
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštритi oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Kvadratna drška	20 mm
Ukupna duljina	125 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto