

**HOLEX****Čeoni tokarski nož desni slično DIN 4977 (ISO 5), P20/K25, kvadratna drška: 20mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 296705 20     |
| GTIN           | 4045197519542 |
| Razred artikla | 22E           |

**Opis****Izvedba:**

**Tvrđi metal** – drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 –800 N/mm<sup>2</sup> i glodanom, izravnanom dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu.

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kvadratna drška | 20 mm            |
| Ukupna duljina  | 125 mm           |
| Rezni materijal | P20/K25          |
| Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |

