

**Tokarski nož za unutarnje utore desni slično DIN 4963, HSS E, Ø drške: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297120 8
GTIN	4045197190635
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

**Upotreba:**

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

**HSS/E** – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

**Tehnički opis**

Širina noža	2 mm
maksimalna dubina utora $t_{maks}$	4 mm
za provrte od Ø	16 mm
Ø drške	8 mm
Ukupna duljina	140 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto