

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
10/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Duljina glave $L_1$	22,8 mm
ISO kod držača	A10K STFCR/L11
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500