

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Duljina glave L_1	36,6 mm
ISO kod držača	A20R STF CR/L16
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	18 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500