

HOLEX**Tokarski nož za unutarnje utore desni slično DIN 4963, HSS E, Ø drške: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297120 10
GTIN	4045197190642
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

HSS/E – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

Tehnički opis

maksimalna dubina utora t_{maks}	6 mm
za provrte od Ø	20 mm
Širina noža	3 mm
Ø drške	10 mm
Ukupna duljina	160 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto