

**Tokarski nož za unutarnje utore desni slično DIN 4963, HSS E, Ø drške: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297120 12
GTIN	4045197190659
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

HSS/E – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

Tehnički opis

maksimalna dubina utora t_{maks}	8 mm
za provrte od Ø	25 mm
Širina noža	3 mm
Ø drške	12 mm
Ukupna duljina	180 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto