

HOLEX**Tokarski nož desni slično DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, kvadratna drška: 12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 296825 12 |
| GTIN | 4045197519573 |
| Razred artikla | 22E |

Opis**Izvedba:**

Tvrđi metal –drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 –800 N/mm² i glodanom, izravnanom dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu.

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

| | |
|-----------------|------------------|
| Kvadratna drška | 12 mm |
| Ukupna duljina | 100 mm |
| Rezni materijal | P20/K25 |
| Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |

