

**Tokarski nož za unutarnje utore desni slično DIN 4963, HSS E, Ø drške: 16mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 297120 16     |
| GTIN           | 4045197190666 |
| Razred artikla | 22E           |

**Opis****Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

**Upotreba:**

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

**HSS/E** – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

**Tehnički opis**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Širina noža                        | 4 mm             |
| maksimalna dubina utora $t_{maks}$ | 10 mm            |
| za provrte od Ø                    | 32 mm            |
| Ø drške                            | 16 mm            |
| Ukupna duljina                     | 210 mm           |
| Rezni materijal                    | HSS E            |
| Vrsta proizvoda                    | Tokarsko dlijeto |