

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
40/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	49 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	16 mm
Vijak s podloškom	269013 2
Podložna pločica	269005 7
ISO kod držača	A40T STFCCR/L16
Duljina glave $L_1$	37,5 mm
Ukupna duljina $L$	300 mm
Stezna visina $L_2$	39 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ø drške $D_s$	40 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Podložna pločica tip 7	269005 7
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500