

**Weldon stezna glava oblik ADB, BT 50 kratko, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302660 8
GTIN	4250122615682
Razred artikla	36E

**Opis****Izvedba:**

Sve drške su brunirane.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Rezervni stezni vijak 309900	8
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	BT 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 8 mm	309900 8