

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Duljina glave L ₁	41 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	32 mm
Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	A25R STFCCR/L16
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D _s	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500