

**Tokarski nož za unutarnje utore desni slično DIN 4963, HSS E, Ø drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297120 20
GTIN	4045197190673
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

HSS/E – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

Tehnički opis

za provrte od Ø	40 mm
Širina noža	5 mm
maksimalna dubina utora t_{maks}	14 mm
Ø drške	20 mm
Ukupna duljina	250 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto