



Stezna glava Whistle-Notch oblik ADB, BT 40 kratka, Stezni \varnothing D1: 6 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302720 6
GTIN	
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

S priteznim i zaustavnim vijkom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835.

Duljina izboja A-dimenzija: 50 mm

Vanjski \varnothing D: 25 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 6

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	6
Stezni \varnothing D ₁	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski \varnothing D	25 mm
Prihvata	BT 40 kratka
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40