

Granični lanac s 4 ogranka, korisna duljina: 2m**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 086448 2 |
| GTIN | 4032378141227 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis**Izvedba:**

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).

Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| Duljina mjerenja | 2 m |
| Ø lanca | 13 mm |
| Nosivost WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 11200 kg |
| Nosivost WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 8000 kg |
| Vrsta proizvoda | Granični lanac |

