

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak s podloškom	269013 2
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	A32S STF CR/L16
Duljina glave L ₁	34,6 mm
Podložna pločica	269005 7
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L ₂	30 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D _s	32 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Podložna pločica tip 7	269005 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500