

**Garant****TC.T 16T304, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260986 HB7020
GTIN	4045197699794
Razred artikla	21G

**Opis**

TC.T 16T304 HB7020 Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje