

**HOLEX****Ubodni tokarski nož lijevi slično DIN 4981 (ISO 7), P20/K25, visina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297105 20
GTIN	4045197521330
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

**Tvrđi metal** –drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 –800 N/mm<sup>2</sup> i glodanom, izravnanim dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu.

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

visina drške h	20 mm
Širina noža	5 mm
Ukupna duljina	125 mm
Širina drške b	12 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto

