

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A40T STFCR/L16
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Podložna pločica	269005 7
Vijak s podloškom	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	49 mm
Duljina glave L_1	37,5 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	39 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 7	269005 7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500