

**Ubodni tokarski nož desni slično DIN 4961, HSS E, visina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297000 20
GTIN	4045197190352
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Sve dimenzije **varene**.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.

HSS/E – Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.

Tehnički opis

visina drške h	20 mm
Širina noža	4 mm
Ukupna duljina	140 mm
Širina drške b	12 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto