

**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 70, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302750 40 |
| GTIN | 4250122698029 |
| Razred artikla | 36E |

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.
Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B**.

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.
Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna ER matica: 40

ER stezni ključ: 40

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm |
| za ER stezna kliješta | 40 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| ER stezni ključ | 40 |
| Rezervna ER matica | 40 |
| Stezni raspon | 3 - 26 mm |
| Vanjski Ø D | 63 mm |
| Prihvat | BT 30 A = 70 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |
| Oblik | AD |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm | 309040 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm | 308990 12 |
| ER stezni ključ za ER steznu glavu 40 | 309680 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm | 308990 14 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm | 308992 18 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm | 308992 22 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308990 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm | 309040 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm | 308990 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 309040 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308990 5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm | 308992 25 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 309040 8 |
| | 309434 16 |

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm

| | |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm | 309040 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm | 308990 19 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm | 309040 26 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309434 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308990 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm | 309040 25 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm | 308990 13 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm | 309040 22 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308990 9 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309434 8 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309434 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm | 309040 23 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 308992 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm | 308990 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308990 7 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm | 308992 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm | 308990 21 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm | 308992 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308990 4 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308765 30 |
| Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm | 309028 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm | 309040 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308990 8 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308785 30 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm | 309040 24 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm | 309040 18 |

| | |
|--|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm | 309040 15 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm | 309040 17 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm | 308990 24 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm | 309040 13 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm | 309040 19 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm | 308990 26 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 309040 4 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308992 8 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309434 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm | 309040 21 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm | 308990 25 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm | 308990 23 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm | 308990 17 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 309040 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm | 308992 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 309040 9 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308760 30 |
| Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm | 309320 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309434 6 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308992 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm | 308990 15 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm | 308990 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm | 308990 22 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 309040 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm | 309040 16 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309434 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 309040 5 |

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

308992 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm

308990 18