

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
10/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A10K STFPCR/L11
Udaljenost vrha od osi	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13 mm
Duljina glave L_1	22,8 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500