

**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 kratko, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302760 16
GTIN	4250122612247
Razred artikla	36E

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.  
Sve drške su brunirane.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B**.

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.  
Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 63 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

**Tehnički opis**

ER stezni ključ	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Rezervna ER matica za ER stezna kliješta	16
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
	308922 3

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

308922 7

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308906 3

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom

309165

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308901 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308921 5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

308906 9

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308906 7

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm

308901 2,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308901 2

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm

613300 25

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308921 4

Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom

309014

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

308922 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

308921 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm

308901 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm

308901 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

308901 6

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40