

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
16/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	20 mm
Duljina glave $L_1$	26,7 mm
ISO kod držača	A16Q STFPCR/L11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina $L_2$	15 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500