

Garant

Izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, desni, L1 = 30 mm, Ø Dmin: 6,2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270278 6,2
GTIN	4045197466556
Razred artikla	211

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200 – 270204.

Tehnički opis

Minimalni Ø D _{min}	6,2 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L ₃	2,95 mm
Ø drške d	6 mm
maksimalna dubina reza t _{maks}	1,75 mm
Radijus R	0,2 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm ²	0,05 mm/okr
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,05 mm/okr
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ²	0,05 mm/okr
Duljina izboja L ₁	30 mm
Atribut imena proizvoda	L ₁ = 30 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
CuZn	prikladno	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		