

**Prstenasti vijak, Ø navoja: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086472 M20
GTIN	2050001741783
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Duljina navoja za maticu E	20 mm
Ukupna visina F	90 mm
Ø vijenca, podloga C	50 mm
Unutarnji Ø prstena A	50 mm
Težina	0,86 kg
Vanjski Ø prstena B	90 mm
Ø navoja	M20

List s podacima

Duljina navoja	30 mm
Dimenzija D	20 mm
Nosivost WLL SF 4:1	6 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak