

HOLEX**Tokarski nož za unutarnje utore desni slično DIN 263 (ISO 11), P20/K25, kvadratna drška: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297135 20
GTIN	4045197521385
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Tvrđi metal – drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 – 800 N/mm² i glodanom, izravnanim dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu.

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

za provrte od Ø	50 mm
Širina noža	6 mm
maksimalna dubina utora t_{maks}	16 mm
Kvadratna drška	20 mm
Ukupna duljina	210 mm
Rezni materijal	P20/K25

Vrsta proizvoda

Tokarsko dlijeto