



Weldon stezna glava oblik AD, SK 30 kratko, Stezni \varnothing D1: 6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300050 6
GTIN	4045197672896
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	6
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Stezni \varnothing D ₁	6 mm
Vanjski \varnothing D	25 mm
Prihvat	SK 30 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm	309900 6