

HOLEX**Tokarski nož za navoj desni slično DIN 282 (ISO 12), P20/K25, kvadratna drška: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297155 20
GTIN	4045197521422
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Tvrđi metal – drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 –800 N/mm² i glodanom, izravnanom dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu.

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Kvadratna drška	20 mm
Ukupna duljina	140 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto

