

**Garant****Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261106 16/11
GTIN	4045197655479
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	11 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	13 mm
ISO kod držača	SVHBR/L 1616H11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500