


Garant
eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/4mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273830 20/4
GTIN	4045197515995
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136. Od širine utora 6 mm pri t_{max} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Dubina utora t_{maks}	20 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Duljina glave L_1	40,5 mm
Širina utora w	4 mm
Ukupna duljina L	99,5 mm
Serija	Eco
Širina drške b	20 mm
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	da
moгуće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 7	279815 7
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600