

Garant**eco držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273831 20/3
GTIN	4045197517258
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136. Od širine utora 6 mm pri t_{max} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	15 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L_1	34,5 mm
Širina utora w	3 mm
Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Ukupna duljina L	93,5 mm
Serijska	Eco
Širina drške b	20 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Momentni odvijač sa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600