

**Garant**
**eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/3mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273835 20/3
GTIN	4045197517319
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost. 10xw

### Napomena:

Maksimalni  $\varnothing$  = ograničeni  $\varnothing$  obratka zahvaljujući izvedbi.

Od 19,5 mm dubine utora (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za odrezivanje / ubodno tokarenje br. 273656 - 273670.

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136.

## Tehnički opis

Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Širina utora w	3 mm
Funkcionalna širina $L_4$	21,5 mm
Dubina utora $t_{maks}$	30 mm
Duljina glave $L_1$	49 mm
Ukupna duljina L	108 mm
Serija	Eco
maksimalan $\varnothing$	60 mm

Širina drške b	20 mm
Primjena	desno
Unutarje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Pritezni vijak tip 6	279815 6
----------------------	----------