

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261106 20/11 |
| GTIN | 4045197655486 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| ISO kod držača | SVHBR/L 2020K11 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1103.. |
| Veličina drške | 20 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 25 mm |
| Duljina glave L ₁ | 17 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22 |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držać |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22 | 269028 22 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |