

Garant**Držać za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	10 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	SVVBN 2020K11
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	32 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500