

Garant
Weldon stezna glava oblik ADB, SK 40 A = 100, Stezni \varnothing D1: 6mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300230 6
GTIN	4045197282903
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	6
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni \varnothing D ₁	6 mm
Vanjski \varnothing D	25 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladan za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308660 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladan za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Oblik B prikladan za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Oblik A prikladan za strmi konus 40	308600 40
	308830 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznom \varnothing D1 6 mm

309900 6