

Garant

Izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 26/41mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273822 26/41
GTIN	4045197538185
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između glave i steznog držača.

Upotreba:

S držačima za tokarenje br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.

Širina utora w: 4 mm

maksimalna dubina reza t_{maks} : 15 mm

Tehnički opis

maksimalni 1. utor $\varnothing D_2$	41 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	15 mm
minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	26 mm
Primjena	desno
Širina utora w	4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910