

Garant
eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/5mm


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273830 25/5 |
| GTIN | 4045197531339 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136. Od širine utora 6 mm pri t_{maks} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duljina glave L_1 | 40,5 mm |
| Dubina utora t_{maks} | 25 mm |
| Širina utora w | 5 mm |
| Funkcionalna širina L_4 | 26,5 mm |
| Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Ukupna duljina L | 112 mm |
| Serijska | Eco |
| Širina drške b | 25 mm |
| Primjena | desno |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| moгуće aksijalno probijanje | ne |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Pritezni vijak tip 6 | 279815 6 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30 | 674248 TX30 |
| Pritezni vijak tip 7 | 279815 7 |
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm | 659874 50 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |