

**Očna matica, Ø navoja: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086477 M20
GTIN	2050001741837
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

**Napomena:**

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

**SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.**

**Tehnički opis**

Težina	0,86 kg
Ø navoja	M20
Ukupna visina F	90 mm
Unutarnji Ø prstena A	50 mm
Ø vijenca, podloga C	50 mm
Duljina navoja za maticu E	20 mm
Vanjski Ø prstena B	90 mm

## List s podacima

Dimenzija D	20 mm
Nosivost WLL SF 4:1	6 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak