

Garant**Držać za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 2
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	31 mm
ISO kod držača	SVVBN 2020K16
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	10 mm
Podložna pločica	269005 8
Veličina drške	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Podložna pločica tip 8	269005 8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500