

Garant
**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 100,
Stezni \varnothing D1: 12mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 300235 12 |
| GTIN | 4045197463340 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S rashladnim kanalima koji se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 12 |
| Stezni \varnothing D ₁ | 12 mm |
| Vanjski \varnothing D | 42 mm |
| Prihvat | SK 40 A = 100 |
| Standard | DIN 6359 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | ADB |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Provrt za rashladne kanale | zaključavanje moguće |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308650 40 |
| | 308820 40 |

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

| | |
|---|-----------|
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm | 309900 12 |