

**Garant****Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261109 16/11
GTIN	4045197655790
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina drške	16 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	21,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVJBR/L 1616H11
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500