

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261107 12/11
GTIN	4045197655714
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
ISO kod držača	SVHBR/L 1212F11
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Duljina glave L ₁	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500