

**Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	12,5 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	39 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SVVBN 2525M16
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	269005 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Veličina drške	25 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Podložna pločica tip 8	269005 8
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500